

Priključna baza CDSV5.0-AS-1/8

Broj dela: 534434

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maks. broj mesta za ventile	1
Nominalni radni napon DC	24 V
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Nivo zvučnog pritiska	75 dB(A)
Vrsta zaštite	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	690 g
Električni priključak	Kabl sa utičnicom
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem
Priključak / otvor za ventilaciju	M5
Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82/84	M5
Priključak upravljačkog vazduha 12	M5
Priključak za upravljački vazduh 14	M5
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak: 4	G1/8
Pneumatski priključak: 5	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen