


Ugradnja graničnog prekidača DAPZ-SB-M-250AC-EXS-RO

Broj artikla: 534470

FESTO

za zakretne pogone sa montažnim interface-om prema VDI/VDE 3845.
Odgovarajuće za sve zakretne pogone DAPS i samo za DRD/DRE sa veličinama 4 do 225. Za zakretne pogone DRD/DRE sa veličinama 1 do 2, odnosno 375 do 880, montaža je moguća samo sa adapterom DAPZ-SBZ-....



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvoljeni prečnik kabla	8 ... 13 mm
Zasnovano na normi	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblik	ugaono
Položaj ugradnje	proizvoljno
Otpornost na kratak spoj	ne
Funkcija sklopnog elementa	Naizmenični kontakt
Zaštita od zamene polova	ne
Metod merenja	mehanički/električno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	0 ... 250 V
Napon izolacije	250 V
Maks. izlazna struja	4.000 mA
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
Stepen zagađenja	3
ATEX kategorija gasa	II 2G
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex d e IIC T6 Gb
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Mesto izdavanja sertifikata	PTB 05 ATEX 1087
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Navojni spoj kabla	M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, zaptivka	EPDM
Informacije o materijalima, poklopac kućišta	PA
Informacije o materijalima, podnožje kućišta	PA
Informacije o materijalima, konzola	PA