


Ugradnja graničnog prekidača DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

Broj artikla: 534472

FESTO

za zakretne pogone sa montažnim interface-om prema VDI/VDE 3845.
Odgovarajuće za sve zakretne pogone DAPS i samo za DRD/DRE sa veličinama 4 do 225. Za zakretne pogone DRD/DRE sa veličinama 1 do 2, odnosno 375 do 880, montaža je moguća samo sa adapterom DAPZ-SBZ-....



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvoljeni prečnik kabla	8 ... 13 mm
Zasnovano na normi	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Otpornost na kratak spoj	Da
Funkcija sklopnog elementa	Mirni kontakt
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Metod merenja	induktivno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Napon izolacije	25 V
Nazivni pogonski napon DC	8 V
Digitalni izlaz	NAMUR
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,5 kV
Stepen zagađenja	3
ATEX kategorija gasa	II 2G
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	EEx ia IIC T6
Ex temperatura okoline	-25°C ≤ Ta ≤ +70°C
Mesto izdavanja sertifikata	TÜV 99 ATEX 1479 X
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Sklopna struja prigušena	≤ 1 mA
Sklopna struja neprigušena	≥ 3 mA
Električni priključak	Vijčana stezaljka utično
Navojni spoj kabla	M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, zaptivka	EPDM
Informacije o materijalima, poklopac kućišta	PA
Informacije o materijalima, podnožje kućišta	PA
Informacije o materijalima, konzola	PA