

Kutija graničnih prekidača DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Broj dela: 534474

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dozvoljeni prečnik kabla	7 mm...13 mm
Na osnovu standarda	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblik	okrugli
Ugradni položaj	Proizvoljan
Otpornost na kratki spoj	ne
Funkcija uklopnog elementa	Izmenjivač
Zaštita od zamene polova	ne
Princip merenja	mehanički/električni
Prikaz uklopnog položaja	da
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	4 V...250 V
Opseg radnog pritiska DC	4 V...250 V
Sopstvena potrošnja struje pri radnom naponu	1 mA...5000 A
Napon izolacije	250 V
Maks. izlazna struja	5000 mA
Minimalna struja opterećenja	1 mA kod 4 V/DC
Otpornost na udarni napon	2.5 kV
Stepen zaprljanja	3
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP67
Temperatura okruženja	-20 °C...70 °C
Električni priključak	Stega sa vijkom
Kablovski konektor	M20x1,5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal poklopca kućišta	PC
Materijal podnožja kućišta	ABS+PC
Materijal konzole	ABS+PC