

Kutija graničnih prekidača DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Broj dela: 534475

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dozvoljeni prečnik kabla	7 mm...13 mm
Na osnovu standarda	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblik	okrugli
Ugradni položaj	Proizvoljan
Otpornost na kratki spoj	sa taktovima
Funkcija uklopnog elementa	Zatvarač
Zaštita od zamene polova	za sve elektronske priključke
Princip merenja	induktivno
Prikaz uklopnog položaja	da
Opseg radnog pritiska DC	10 V...30 V
Sopstvena potrošnja struje pri radnom naponu	0 mA...100 mA
Napon izolacije	50 V
Maks. izlazna struja	100 mA
Uklopni izlaz	PNP
Otpornost na udarni napon	0.5 kV
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP67
Temperatura okruženja	-20 °C...70 °C
Električni priključak	Stega sa vijkom
Kablovski konektor	M20x1,5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal poklopca kućišta	PC
Materijal podnožja kućišta	ABS+PC
Materijal konzole	ABS+PC