


Priključak FBS-RJ45-8-GS

Broj dela: 534494

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	33 mm
Visina	41 mm
Dužina	20 mm
Težina proizvoda	15 g
Specifikacija ethernet kabla	Tip: CAT.5 Prečnik pojedinačne žice: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 fina žica
Zaštita od direktnog ili indirektnog dodirivanja	PELV
Dozvoljeni prečnik kabla	4 mm...5.4 mm
Vrsta zaštite	IP65 IP67 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 % nekondenzujući
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PA-ojačan
Materijal vijaka	Čelik
Radni materijal zaptivki	NBR