

Prigušno-nepovratni ventil GRLA-3/8-QB-3/8-U

Broj dela: 534666

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Pneumatski priključak 1	QB-3/8
Pneumatski priključak: 2	3/8 NPT
Vrsta aktiviranja	ručno
Podesivi element	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem sa spoljašnjim navojem
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	130 cfm
Standardni nominalni protok u povratnom smeru	100 cfm...132 cfm
Temperatura okruženja	32 °F...140 °F
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-13.8 psi...116 psi
Normalni protok u smeru prigušenja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	206 cfm
Normalni protok u povratnom smeru 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	206 cfm...214 cfm
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura medija	32 °F...140 °F
Maks. obrtni momenat pritezanja	16.2 ft-lbf
Težina proizvoda	2.48 oz
Materijal navojnog rukavca	Mesing niklovano
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal šupljeg vijka	Mesing niklovano

Karakteristika	Vrednost
Materijal otpuštajućeg prstena	POM
Materijal nareckane glave	Mesing niklovano
Materijal regulacionog zavrtnja	Mesing niklovano
Materijal zakretnog priključka	PBT ojačan