


Prigušno-nepovratni ventil GR-QB-3/16-U

Broj dela: 534681

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Povratna funkcija prigušnice
Pneumatski priključak 1	QB-3/16
Pneumatski priključak: 2	QB-3/16
Vrsta aktiviranja	ručno
Podesivi element	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa prolaznim otvorom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	3,1 cfm
Standardni nominalni protok u povratnom smeru	2,6 cfm...3,1 cfm
Radni pritisak	-13,8 psi...116 psi
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Materijal kućišta	PBT ojačan
Ugradni položaj	Proizvoljan
Normalni protok u smeru prigušenja 0,6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi)	5,3 cfm
Normalni protok u povratnom smeru 0,6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi)	4,8 cfm...5,1 cfm
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura medija	32 °F...140 °F
Težina proizvoda	804 oz
Materijal navojnog rukavca	Mesing niklovano
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

Karakteristika	Vrednost
Radni material zaptivki	NBR
Materijal otpuštajućeg prstena	POM
Materijal nareckane glave	Mesing niklovano
Materijal regulacionog zavrtnja	Mesing niklovano