


Prigušno-nepovratni ventil GR-QB-5/16-U

Broj dela: 534683

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Povratna funkcija prigušnice
Pneumatski priključak 1	QB-5/16
Pneumatski priključak: 2	QB-5/16
Vrsta aktiviranja	ručno
Podesivi element	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa prolaznim otvorom po izboru:
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	35.9 cfm
Standardni nominalni protok u povratnom smeru	25.6 cfm...36.4 cfm
Radni pritisak	-13.8 psi...116 psi
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Materijal kućišta	PBT ojačan
Ugradni položaj	Proizvoljan
Normalni protok u smeru prigušenja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60.6 cfm
Normalni protok u povratnom smeru 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	62 cfm...62.4 cfm
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura medija	32 °F...140 °F
Težina proizvoda	1.5 oz
Materijal navojnog rukavca	Mesing niklovano
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal otpuštajućeg prstena	POM

Karakteristika	Vrednost
Materijal nareckane glave	Mesing niklovano
Materijal regulacionog zavrtnja	Mesing niklovano