

Soft-Start ventil MS12-DL

Broj dela: 535033

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ispuštanja vazduha	sa mogućnošću prigušivanja
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Ugradni položaj	Proizvoljan
Ručna pomoćna aktivacija	nema
Dizajn	Ležište klipa
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Vrsta upravljanja	direktni
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	interno
Smer strujanja	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2
Radni pritisak	2 bar...20 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	3600 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom