


# Modul grananja MS12-FRM

Broj dela: 535035

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                         | Vrednost                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ugradni položaj                                        | Proizvoljan                                      |
| Dizajn                                                 | Modul grananja                                   |
| Radni pritisak                                         | 0 bar...20 bar                                   |
| Normalni nominalni protok u glavnom smeru protoka 1->2 | 25000 l/min...42000 l/min                        |
| Radni medij                                            | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK              | 2 - umerena izloženost koroziji                  |
| LABS usklađenost                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Temperatura skladištenja                               | -10 °C...60 °C                                   |
| Temperatura medija                                     | -10 °C...60 °C                                   |
| Temperatura okruženja                                  | -10 °C...60 °C                                   |
| Pneumatski priključak: 4                               | G1                                               |
| Materijal kućišta                                      | Aluminijum liven pod pritiskom                   |