

ON/OFF ventil MS12N-EM

Broj dela: 535036

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	Zasun sa klipom
Vrsta aktiviranja	ručno
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Vrsta upravljanja	direktni
Funkcija ventila	3/2 bistabilni
Radni pritisak	0 bar...20 bar
Prekrivanje	pozitivno preklapanje
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	25000 l/min...32000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Ugradni položaj	Proizvoljan
Smer strujanja	nije reverzibilno
Težina proizvoda	3900 g
Pneumatski priključak 3	G1
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	interno
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom