


Vakuumski filter VAF-PK-3

Broj dela: 535883

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	2 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Finoća filtera	50 µm
Radni pritisak	-0.95 bar...0 bar
Napomena o radnom pritisku	Primena samo u otvorenim vakuumskim sistemima
Protok pri niskom pritisku = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	50.8 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	0 °C...40 °C
Težina proizvoda	4 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Pneumatski priključak	PK-3 sa zatvarajućom navrtkom
Materijal zatvarajuće navrtke	POM
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal filtera	Vlakno PA
Materijal kućišta	PA
Ispravnost impulsa izbacivanja	8 bar