


Podnožna priključna ploča set MS12-AGH

Broj dela: 537137

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Serijska	MS
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1300 g
Pneumatski priključak 1	G1 1/2
Pneumatski priključak: 2	G1 1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijum liven pod pritiskom
Radni materijal zaptivki	NBR