



Pojačavač pritiska DPA-40-16

Broj dela: 537274

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prečnik klipa	40 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Pretvarač pritiska sa dva klipa
Indikator pritiska	pripremljeno za G1/8
Izlazni pritisak 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Radni pritisak	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar 36.25 psi...145 psi
Opseg regulisanja pritiska	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Ulazni pritisak 1	2.5 bar...10 bar 0.25 MPa...1 MPa 36.25 psi...145 psi
Napomena o opsegu regulisanja pritiska	Kod maksimalno zategnutih poluga regulatora može se prekoračiti maksimalni izlazni pritisak za 40 %.
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	1500 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	M7
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen