


Filter-regulator LFR-1/4-DB-7-5M-O-MINI

Broj dela: 537644

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Mini
Širina	44 mm
Serijska	DB
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	5 µm
Odvod kondenzata	ručno okretanje
Dizajn	Regulator filtera bez manometra
Funkcija regulatora	sa sekundarnim odzračivanjem sa ponašanjem pri povratnom strujanju
Indikator pritiska	pripremljeno za G1/8
Radni pritisak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...7 bar
Maks. histereza pritiska	0.5 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	1000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	200 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa prolaznim otvorom sa uglom zadržavanja
Priključak manometra	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal okretnog dugmeta	POM
Materijal filtera	PE
Materijal kućišta	PA-ojačan
Materijal omotača	PC