



# Prijemnik SOEG-E-M18W-PA-K-2L

Broj dela: 537694

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                          | Vrednost                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Oblik                                   | okrugli                                               |
| Odgovara standardu                      | EN 60947-5-2                                          |
| Dozvola                                 | RCM oznaka<br>c UL us – Listed (OL)                   |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti |
| Merna veličina                          | Pozicija                                              |
| Princip merenja                         | optoelektronski                                       |
| Postupak merenja                        | Jednostruka svetlosna barijera<br>Prijemnik           |
| Domet                                   | 20000 mm                                              |
| Temperatura okruženja                   | -25 °C...55 °C                                        |
| Uklopni izlaz                           | PNP                                                   |
| Funkcija uklopnog elementa              | Antivalentni                                          |
| Maks. uključna frekvencija              | 1000 Hz                                               |
| Maks. izlazna struja                    | 200 mA                                                |
| Pad napona                              | 2 V                                                   |
| Otpornost na kratki spoj                | sa taktovima                                          |
| Opseg radnog pritiska DC                | 10 V...36 V                                           |
| Preostala valovitost                    | 20 %                                                  |
| Struja u praznom hodu                   | 10 mA                                                 |
| Zaštita od zamene polova                | za sve elektronske priključke                         |
| Električni priključak                   | 4-žilni<br>Kabl sa utičnicom                          |
| Dužina kabla                            | 2.5 m                                                 |
| Materijal plašta kabla                  | TPE-U(PUR)                                            |
| Veličina konstrukcije                   | M18x1                                                 |
| Vrsta pričvršćenja                      | sa osiguravajućom navrtkom                            |
| Obrtni momenat pritezanja               | 20 Nm                                                 |
| Težina proizvoda                        | 124 g                                                 |
| Materijal kućišta                       | Mesing<br>hromirano                                   |
| Materijal zatvarajuće navrtke           | Mesing<br>hromirano                                   |

| Karakteristika                                             | Vrednost                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Prikaz uklopnog stanja                                     | LED žuti                     |
| Prikaz funkcionalnih rezervi                               | LED zeleni                   |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...55 °C                |
| Vrsta zaštite                                              | IP65<br>IP67                 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                  | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-B2-L               |