

Zakretna prirubnica SNCL-12

Broj dela: 537790

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Na osnovu standarda	ISO 21287
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...90 °C
Težina proizvoda	20 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijumska legura za obrada
Materijal ležišta	Plastika
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano