

Zakretna priрубnica SNCL-25-R3

Broj dela: 537797

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	25
Na osnovu standarda	ISO 21287
Varijante	Visoka zaštita od korozije
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...90 °C
Težina proizvoda	41 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijumska legura za obrada sa zaštitnom navlakom
Materijal ležišta	Plastika
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući