

# Vodeća osovina FDG-63- -ZR-RF

Broj artikla: 538793

FESTO



Prikaz primera



## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	63
Hod	1 ... 5.000 mm
Rezerva hoda	244 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Vodica sa valjčićima
Konstruktivna struktura	Vodica
Maks. ubrzanje	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Maks. brzina	$\leq 10 \text{ m/s}$
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Moment inercije 2. stepena Ix	16.640E+03 mm <sup>4</sup>
Moment inercije 2. stepena Iy	5.997E+03 mm <sup>4</sup>
Maks. sila Fy	600 N
Maks. sila Fz	600 N
Maks. moment Mx	65 Nm
Sila premeštanja	5 ... 30 N
Dodatna težine po 10 mm hoda	138,4 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Material cover cap	PA
Material guide rail	Čelik
Material of guide component	Čelik
Material housing	Aluminijum eloksirano