


Multi-pin CPV10-VI-P4-M7-D

Broj dela: 538812

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX)
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK EX propisima prema UK RoHS propisima
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (US) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (IEC-EX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 2 (IEC-EX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (IEC-EX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (IEC-EX)
Institucija koja izdaje sertifikat	IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
ATEX kategorija za gas	II 2G
ATEX kategorija za prašinu	II 2D
Eksplzivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex eb IIC Gb
Eksplzivna zaštita od paljenja prašine	Ex tb IIIC Db
Ex temperatura u okruženju	-10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	150 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal ploče	Legura aluminijuma za livenje