

# Obrtni distributer GF-1/4-2

Broj dela: 539288

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                               | 8 mm                                                                          |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                                                                   |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi             |
| Standardni nominalni protok 1.1-2.1            | 1250 l/min                                                                    |
| Standardni nominalni protok 1.2-2.2            | 2020 l/min                                                                    |
| Maks. broj obrtaja                             | 300 1/min                                                                     |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda)   |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | U slučaju rada sa vodom koristiti filter 5 µm<br>Moguć pogon sa podmazivanjem |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 1 - mala izloženost koroziji                                                  |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                             |
| Temperatura okruženja                          | -10 °C...80 °C                                                                |
| Maks. aksijalna sila                           | 100 N                                                                         |
| Maks. radijalna sila                           | 300 N                                                                         |
| Težina proizvoda                               | 2950 g                                                                        |
| Pneumatski priključak 1                        | G1/4                                                                          |
| Pneumatski priključak: 2                       | G1/4                                                                          |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                                |
| Materijal kućišta                              | Mesing, niklovani                                                             |
| Materijal vratila                              | visokolegirani čelik                                                          |