


# Multi-pin CPV14-VI-P6-1/8-C

Broj dela: 539500

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost  |
|--|---|
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)        | prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX)   |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)        | prema UK EX propisima<br>prema UK RoHS propisima  |
| Dozvola za Ex zaštitu izvan EU                 | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IEC-EX)<br>EPL Gb (US)<br>EPL Gb (IEC-EX)<br>EPL Gc (IEC-EX)  |
| Zaštita od eksplozije                          | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 1 (IEC-EX)<br>Zona 1 (UKEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 2 (IEC-EX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 21 (IEC-EX)<br>Zona 21 (UKEX)<br>Zona 22 (ATEX)<br>Zona 22 (IEC-EX) |
| Institucija koja izdaje sertifikat             | IECEx TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X  |
| ATEX kategorija za gas                         | II 2G   |
| ATEX kategorija za prašinu                     | II 2D   |
| Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa | Ex eb IIC Gb  |
| Eksplozivna zaštita od paljenja prašine        | Ex tb IIIC Db   |
| Ex temperatura u okruženju                     | -10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 2 - umerena izloženost koroziji   |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Težina proizvoda                               | 800 g   |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen  |
| Radni materijal zaptivki                       | NBR   |
| Materijal ploče                                | Legura aluminijuma za livenje   |