

Utičnica MSSD-C-M16

Broj dela: 539709

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Učestalost priključivanja	50
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	38 g
Električni priključak	3-polni Utičnica pod uglom Oblik A prema standardu DIN EN 175301-803 četvorougona konstrukcija
Kablovski konektor	M16
Dozvoljeni prečnik kabla	6 mm...8 mm
Poprečni presek priključka	1.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-20 °C...115 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan
Radni materijal zaptivki	HNBR