

Utičnica
MSSD-EB-M12
Broj dela: 539712

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Učestalost priključivanja	50
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2,5
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	11 g
Električni priključak	3-polni Utičnica pod uglom Oblik C prema standardu DIN EN 175301-803 četvorougona konstrukcija
Kablovski konektor	M12
Dozvoljeni prečnik kabla	4 mm...6 mm
Poprečni presek priključka	1.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-40 °C...125 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PA-ojačan
Radni materijal zaptivki	HNBR