



# Baterija ventila za regulaciju pritiska LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI

Broj dela: 540043

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | Mini                                                                                                  |
| Serijska                                                                 | DB                                                                                                    |
| Zaštita od aktiviranja                                                   | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje                                                  |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                                                           |
| Dizajn                                                                   | na P-šini<br>direktno upravljani ventil za regulaciju klipa                                           |
| Funkcija regulatora                                                      | Izlazni pritisak, konstantan<br>sa sekundarnim odzračivanjem<br>sa ponašanjem pri povratnom strujanju |
| Radni pritisak                                                           | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar                                                                  |
| Opseg regulisanja pritiska                                               | 0.05 MPa...0.7 MPa<br>0.5 bar...7 bar<br>7.25 psi...101.5 psi                                         |
| Maks. histereza pritiska                                                 | 0.5 bar                                                                                               |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 1000 l/min                                                                                            |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [---:--]                                                    |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 1 - mala izloženost koroziji                                                                          |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                     |
| Temperatura medija                                                       | -5 °C...50 °C                                                                                         |
| Temperatura okruženja                                                    | -5 °C...50 °C                                                                                         |
| Težina proizvoda                                                         | 1250 g                                                                                                |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja na prednju tablu<br>sa priborom                                                              |
| Pneumatski priključak 1                                                  | G1/2                                                                                                  |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | G1/4                                                                                                  |
| Radni materijal navojnog čepa                                            | Čelik<br>pocinkovano                                                                                  |
| Materijal odstoynog klina                                                | Aluminijumska legura za obrada                                                                        |
| Materijal priključne lajsne                                              | Aluminijumska legura za obrada                                                                        |
| Materijal zaptivnog prstena                                              | PVC                                                                                                   |
| Radni materijal zaptivki                                                 | NBR                                                                                                   |
| Materijal kućišta                                                        | PA-ojačan                                                                                             |