


# Ploča za prigušenje protoka VABF-S4-1-F1B1-C

Broj dela: 540175

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ugradna širina                                 | 26 mm                                                                          |
| Na osnovu standarda                            | ISO 15407-2                                                                    |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                                                                    |
| Radni pritisak                                 | 1 MPa<br>10 bar                                                                |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)        | prema EU direktivi o niskom naponu                                             |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)        | prema UK propisima za električna pogonska sredstva                             |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 0 - bez izloženosti koroziji                                                   |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Vrsta zaštite                                  | IP65<br>NEMA 4                                                                 |
| Upravljački medijum                            | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Temperatura okruženja                          | -5 °C...50 °C                                                                  |
| Težina proizvoda                               | 320 g                                                                          |
| Vrsta pričvršćivanja međupovezivanja po visini | na podnožnoj ploči baterije ventila<br>na pojedinačnu ventilsku bazu           |
| Materijal kućišta                              | Aluminijum liven pod pritiskom                                                 |