


Kuglasti ventil u sklopu sa pogonom VZPR-BPD-22-R14

Broj dela: 540510

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	2-smerni kuglasti ventil Zakretni pogon
Vrsta aktiviranja	električni pneumatski
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	CNOMO sa unutrašnjim navojem
Priključak armature	Rp1/4
Prikaz uklopnog položaja	Smer na dugmetu = smer protoka
Nominalna širina DN	15
Radni pritisak pogona	1 bar...8.4 bar
Nominalni pritisak armature PN	40
Temperatura medija	-20 °C...150 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Težina proizvoda	1300 g
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji