

Napajanje

VMPA-FB-SP-7/8-V-5POL

Broj dela: 541083

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalni radni napon DC	24 V
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 25 %
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	200 g
Električni priključak	5-polni 7/8" okrugli utični priključak
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	PA-ojačan
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom