


# Kombinacija pripremne grupe MSB4N-1/4:J2M1D1A1-WP

Broj dela: 541438

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | 4                                                                                                                              |
| Serijska                                                                 | MS                                                                                                                             |
| Zaštita od aktiviranja                                                   | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje može se zatvoriti pomoću pribora                                          |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                                                                                              |
| Finoća filtera                                                           | 40 µm                                                                                                                          |
| Odvod kondenzata                                                         | potpuno automatski                                                                                                             |
| Dizajn                                                                   | Modul grananja<br>Soft-Start ventil<br>Presostat<br>ON/OFF ventil<br>Regulacija filtera sa manometrom                          |
| Funkcija regulatora                                                      | Izlazni pritisak, konstantan sa kompenzacijom pretpritiskom sa sekundarnim odzračivanjem sa ponašanjem pri povratnom strujanju |
| Zaštita posude                                                           | Plastična zaštitna korpa                                                                                                       |
| Indikator pritiska                                                       | sa manometrom                                                                                                                  |
| Radni pritisak                                                           | 4,5 bar...12 bar                                                                                                               |
| Opseg regulisanja pritiska                                               | 4 bar...12 bar                                                                                                                 |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 600 l/min                                                                                                                      |
| Karakteristične vrednosti za kaleme                                      | 24 V DC: 1,5 W                                                                                                                 |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inertni gasovi                                                            |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)                                                 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                                |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B2-L                                                                                                                 |
| Temperatura skladištenja                                                 | -10 °C...60 °C                                                                                                                 |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                                       | vidi dodatne informacije o materijalima                                                                                        |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                                              |
| Temperatura medija                                                       | 5 °C...60 °C                                                                                                                   |
| Temperatura okruženja                                                    | 5 °C...60 °C                                                                                                                   |

| Karakteristika           | Vrednost                       |
|--------------------------|--------------------------------|
| Težina proizvoda         | 2200 g                         |
| Vrsta pričvršćenja       | sa priborom                    |
| Pneumatski priključak 1  | 1/4 NPT                        |
| Pneumatski priključak: 2 | 1/4 NPT                        |
| Pneumatski priključak 3  | G1/4                           |
| Materijal kućišta        | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Materijal omotača        | PC                             |