


Soft-Start ventil MS12-DE-G-V24

Broj dela: 541498

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ispuštanja vazduha	sa mogućnošću prigušivanja
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Ručna pomoćna aktivacija	zaustavno impulsno
Dizajn	Ležište klipa
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	interno
Smer strujanja	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2
Prikaz uklopnog položaja	sa priborom
Radni pritisak	3 bar...16 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Trajanje uključivanja	100%
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: 8,4 W 42 V AC: 50 Hz, snaga pritezanja 14,0 VA, snaga zadržavanja 10,0 VA 42 V AC: 60 Hz, snaga pritezanja 12,0 VA, snaga zadržavanja 7,0 VA
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...50 °C
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	3800 g
Električni priključak	prema standardu DIN EN 175301-803 četvorougona konstrukcija
Prikaz statusa signala	sa priborom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	Modul baterije

Karakteristika	Vrednost
Pneumatski priključak: 2	Modul baterije
Radni material zaptivki	NBR
Material kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom