


Soft-Start ventil MS6N-DE-1/2-10V24

Broj dela: 542573

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Ručna pomoćna aktivacija	zaustavno impulsno
Dizajn	Ležište klipa
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	interno
Smer strujanja	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2
Prikaz uklopnog položaja	sa priborom
Radni pritisak	4 bar...10 bar
b-vrednost	0.39
C-vrednost	28.97 l/sbar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	6450 l/min
Trajanje uključivanja	100%
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: 1,8 W
Dozvola	c UL - Recognized (OL)
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	-10 °C...50 °C
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	680 g

Karakteristika	Vrednost
Električni priključak	Oblik C Priključak prema standardu DIN EN 175301-803 četrourougona konstrukcija
Prikaz statusa signala	sa priborom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak: 2	1/2 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom