

Utičnica za napajanje NECU-G78G4-C2

Broj dela: 543108

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61984
Dozvola	c CSA us (OL)
Težina proizvoda	58.7 g
Električni priključak 1	Prava utičnica, 7/8", 4-polna
Kodiranje prekidača	ODVA AutoSIG
Električni priključak 2	Stega sa vijkom
Opseg radnog pritiska DC	0 V...250 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40 °C	10 A
Otpornost na udarni napon	2.5 kV
Dozvoljeni prečnik kabla	6 mm...12 mm
Poprečni presek priključka	1.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP67
Temperatura okruženja	-25 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno
Materijal zatvarajuće navrtke	Niklovani liv od cinka
Radni materijal zaptivki	FPM NBR
Materijal utičnih kontakata	Pozlaćena legura bakra