

Priključak
NECU-M-S-D12G4-C2-ET
Broj dela: 543109

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Težina proizvoda	44.3 g
Električni priključak 1	Utikač pravi, M12x1, 4-polni, D-kodiran, sa oklopom
Kodiranje prekidača	D
Električni priključak 2	Stezni zavrtnanj, sa zaštitom
Opseg radnog pritiska DC	0 V...250 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...250 V
Otpornost na udarni napon	2.5 kV
Karakteristike prenosa	DIN EN 50173 / CAT 5
Dozvoljeni prečnik kabla	6 mm...8 mm
Poprečni presek priključka	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Vrsta zaštite	IP67
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	Niklovani liv od cinka
Materijal utičnih kontakata	Mesing, pozlaćeni