


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D32-42A

Broj dela: 543148

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	48 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Moment inercije	0.28 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	1.1 Nm
Težina proizvoda	140 g
Kod interfejsa aktuatora	D32 D32C
Kod interfejsa motora ln	42A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen