


# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D60-87A

Broj dela: 543162

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	64.7 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	6000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Moment inercije	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	17 Nm
Težina proizvoda	890 g
Kod interfejsa aktuatora	D60 D60C
Kod interfejsa motora ln	87A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen