

Komponenta za povezivanje KVI-CP-3-SSD

Broj dela: 543252

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem
Težina proizvoda	48 g
Električni priključak	5-polni Utičnica Prava utičnica / pravi priključak M9 Priključak
Opseg radnog pritiska DC	60 V
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal kućišta	Mesing niklovano
Radni materijal zaptivki	NBR
Ugradni položaj	Proizvoljan