


# Priključni kabl NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10

Broj dela: 543271

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Područje primene                                | Samo za višepolni priključak za ventilsko ostrvo VTSA/VTSA-F |
| Odgovara standardu                              | DIN 47100                                                    |
| Osnovna oznaka                                  | sa nosačem natpisa                                           |
| Težina proizvoda                                | 364 g                                                        |
| Električni priključak 1, funkcija               | Strana uređaja u polju                                       |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | ugaono                                                       |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                                                     |
| Električni priključak 1, izlaz kablova          | pod uglom                                                    |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | Sub-D                                                        |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 37                                                           |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile    | 10                                                           |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja     | 3x vijka M4                                                  |
| Električni priključak 2, funkcija               | Strana upravljanja                                           |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | Kabl sa utičnicom                                            |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | otvoreni kraj                                                |
| Električni priključak 2, broj polova/žila       | 10                                                           |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile    | 10                                                           |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 0 V...30 V                                                   |
| Opterećenje struje pri 40 °C                    | 2 A                                                          |
| Otpornost na udarni napon                       | 1 kV                                                         |
| Dužina kabla                                    | 2.5 m                                                        |
| Karakteristika voda                             | Standardno                                                   |
| Uslovi provere voda                             | Uslovi provere na zahtev                                     |
| Radijus skretanja, fiksno postavljanje kablova  | 29 mm                                                        |
| Radijus skretanja, pokretno polaganje kablova   | 54 mm                                                        |
| Prečnik kabla                                   | 7.2 mm                                                       |
| Struktura kabla                                 | 10 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                    |
| Nominalni poprečni presek voda                  | 0.34 mm <sup>2</sup>                                         |
| Vrsta zaštite                                   | IP65<br>NEMA 4                                               |
| Napomena o vrsti zaštite                        | u montiranom stanju                                          |
| Temperatura okruženja                           | -5 °C...50 °C                                                |

| Karakteristika                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema EU direktivi RoHS         |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema UK RoHS propisima         |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                  |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| Materijal plašta kabla                    | PVC                             |
| Boja plašta kabla                         | sivo                            |
| Materijal kućišta                         | PA                              |
| Materijal izolacionog omotača             | PVC                             |