


# Multi-pinski čvor VABE-S6-1LF-C-M1-C36N

Broj dela: 543413

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61984
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	16 kod bistabilnih ventila 32 kod monostabilnih ventila
Maks. sabirna struja	6 A
Nominalni radni napon DC	24 V
Otpornost na udarni napon	1.5 kV
Opterećenje struje pri 40 °C	1 A
Stepen zaprljanja	3
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	540 g
Električno upravljanje	Multi-pin
Električni priključak	Utičnica / priključni vod
Materijal poklopca	PA
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom