

Multi-pinski čvor VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Broj dela: 543414

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	16 kod bistabilnih ventila 32 kod monostabilnih ventila
Nominalni radni napon DC	24 V
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	459 g
Električno upravljanje	Multi-pin
Električni priključak	Kabl sa utikačem
Materijal poklopca	PA
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom