


Regulaciona ploča VABF-S3-1-R3C2-C-10

Broj dela: 543531

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	26 mm
Na osnovu standarda	ISO 15407-1
Ugradni položaj	Proizvoljan
Pneumatsko međupovezivanje po visini	Regulator pritiska za 4
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Dodatni izbor manometra	moгуće
Opseg regulisanja pritiska	0.2 MPa...0.85 MPa 2 bar...8.5 bar 29 psi...123.25 psi
Ulazni pritisak 1	0.5 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	305 g
Vrsta pričvršćivanja međupovezivanja po visini	na podnožnoj ploči baterije ventila na pojedinačnu ventilsku bazu
Priključak manometra	sa stezaljkom za držanje
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal operativnog dela	PA
Materijal kućišta regulatora	Aluminijum liven pod pritiskom