

Kombinacija pripremne grupe MSB4N-1/4:C3J2D1A1F3-WP

Broj dela: 543554

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	4
Serijska	MS
Zaštita od aktiviranja	Obrtno dugme sa integrisanom bravom
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Dizajn	Regulacija filtera sa manometrom Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa kompenzacijom pretpritiskom sa sekundarnim odzračivanjem sa ponašanjem pri povratnom strujanju
Zaštita posude	Plastična zaštitna korpa
Indikator pritiska	sa manometrom
Radni pritisak	4,5 bar...12 bar
Opseg regulisanja pritiska	4 bar...12 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	750 l/min
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: 1,5 W
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medija	5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	2000 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT

Karakteristika	Vrednost
Pneumatski priključak: 2	1/4 NPT
Pneumatski priključak 3	G1/4 1/4 NPT
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC