

# Membranski sušač vazduha MS4N-LDM1-1/4-P10-Z

Broj dela: 543637

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | 4                                                       |
| Serijska                                                                 | MS                                                      |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                       |
| Dizajn                                                                   | Membranski sušač                                        |
| Radni pritisak                                                           | 3 bar...12.5 bar                                        |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 100 l/min                                               |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2]       |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Nije moguć pogon sa podmazivanjem                       |
| Smanjenje tačke rose pritiska                                            | 20 K                                                    |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                         |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Temperatura skladištenja                                                 | -20 °C...60 °C                                          |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                                       | vidi dodatne informacije o materijalima                 |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [1:3:2] |
| Temperatura medija                                                       | 2 °C...50 °C                                            |
| Temperatura okruženja                                                    | 2 °C...50 °C                                            |
| Težina proizvoda                                                         | 0.53 kg                                                 |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja voda sa priborom po izboru:                    |
| Pneumatski priključak 1                                                  | 1/4 NPT                                                 |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | 1/4 NPT                                                 |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                          |
| Materijal kućišta                                                        | Aluminijum liven pod pritiskom                          |
| Materijal omotača                                                        | Aluminijumska legura za obradu                          |