

Membranski sušać vazduha LDM1-D-MAXI-300

Broj dela: 543664

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Maxi
Serijska	D
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Dizajn	Membranski sušać
Radni pritisak	3 bar...12.5 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	300 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
Smanjenje tačke rose pritiska	20 K
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Temperatura medija	2 °C...50 °C
Temperatura okruženja	2 °C...50 °C
Težina proizvoda	1650 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obradu