


# Ploča za napajanje pritiskom vertikalna VABF-S3-1-P1A3-G14

Broj dela: 544434

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ugradna širina                                                           | 26 mm                                                                          |
| Na osnovu standarda                                                      | ISO 15407-1                                                                    |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                                    |
| Pneumatsko međupovezivanje po visini                                     | Alternativno snabdevanje pritiskom za 1                                        |
| Radni pritisak                                                           | -0.9 bar...10 bar                                                              |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 1000 l/min                                                                     |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 0 - bez izloženosti koroziji                                                   |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Vrsta zaštite                                                            | IP65<br>NEMA 4                                                                 |
| Temperatura okruženja                                                    | -5 °C...50 °C                                                                  |
| Težina proizvoda                                                         | 201 g                                                                          |
| Vrsta pričvršćivanja međupovezivanja po visini                           | na podnožnoj ploči baterije ventila<br>na pojedinačnu ventilsku bazu           |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal kućišta                                                        | Aluminijum liven pod pritiskom                                                 |