


Kompenzator momenta FKC-50/63

Broj dela: 545240

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	50/63
Radijalno odstupanje +/-	4 mm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Kratkotrajno maksimalno dozvoljeno opterećenje u smeru sile +/-	5000 N
Dugotrajno maksimalno dozvoljeno opterećenje u smeru sile +/-	5000 N
Težina proizvoda	1200 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal osovinice	visokolegirani čelik
Materijal zgloba	visokolegirani čelik
Materijal navojnog elementa	Čelik
Materijal ploče	Aluminijumski liv pod pritiskom
Materijal osigurača	Čelična opruga