


Vakuum sigurnosni ventil ISV-M4

Broj dela: 545996

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M4
Ispravnost impulsa izbacivanja	0.8 MPa 8 bar
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Potrebni usisni zapreminski protok pri -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1.5 g
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Pneumatski priključak 1	M4
Pneumatski priključak: 2	M4
Materijal filtera	Sinterovana bronza
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada