

Brzi konektor CK-1/2-PK-9

Broj dela: 546069

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	9 mm
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Zaptivni prsten
Ugradni položaj	Proizvoljan
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak: 2	za unutrašnji utični nastavak Ø 9 mm sa navrtkom
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirano