

Modul zadavača MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Broj dela: 546224

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prikaz aktivne zadate vrednosti	LED žuta
Prikaz spremnosti za rad	LED zeleni
Opseg radnog pritiska DC	20 V...30 V
Ulazni otpor eksternog ulaza zadate vrednosti	tip. 100 kOhm
Ulazni otpor kod ulaza zadate vrednosti	3 kΩ
podesivi izlazni napon	0 V...10 V
Potrošnja struje pri 24 V	1.5 W
Maks. izlazna struja	27 mA
Preostala valovitost	10 %
Napon eksternog ulaza zadate vrednosti	0 V...10 V
Podešavanje zadate vrednosti napona napajanja	10 V...10.6 V
Zadata vrednost podešavanja struje napajanja	6 mA...6.36 mA
Potenciometar eksternog ulaza zadate vrednosti	2.5 kΩ...10 kΩ
Dozvola	C-Tick
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP20
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	80 g
Poprečni presek priključka	2.5 mm ²
Električni priključak	Stega sa vijkom
Vrsta pričvršćenja	sa H-šinom