



# Regulaciona ploča VABF-S4-2-R7C2-C-10

Broj dela: 546254

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ugradna širina                            | 18 mm                                                                          |
| Na osnovu standarda                       | ISO 15407-2                                                                    |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                                                    |
| Funkcija regulatora                       | Izlazni pritisak, konstantan<br>sa sekundarnim odzračivanjem                   |
| Dodatni izbor manometra                   | moгуće                                                                         |
| Radni pritisak                            | 1 MPa<br>10 bar                                                                |
| Opseg regulisanja pritiska                | 0.05 MPa...0.85 MPa<br>0.5 bar...8.5 bar<br>7.25 psi...123.25 psi              |
| Ulazni pritisak 1                         | 0.5 bar...10 bar                                                               |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema EU direktivi o niskom naponu                                             |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema UK propisima za električna pogonska sredstva                             |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji                                                   |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Vrsta zaštite                             | IP65<br>NEMA 4                                                                 |
| Upravljački medijum                       | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Temperatura okruženja                     | -5 °C...50 °C                                                                  |
| Težina proizvoda                          | 367 g                                                                          |
| Priključak manometra                      | sa stezaljkom za držanje                                                       |
| Materijal operativnog dela                | PA                                                                             |
| Materijal kućišta regulatora              | Aluminijum liven pod pritiskom                                                 |